FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X110

Artikelnummer	01000.200.110
Merk	-
UBB	950351016098
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009234
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	2.5
s	30

Technische tekening

