

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M20X180



Artikel nummer	01000.200.180
Merk	-
UBB	950351016668
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009326
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M20
Lengthe (L) (mm)	180

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Technische tekening

