

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M20X200



Artikel nummer	01000.200.200
Merk	-
UBB	950351016742
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009340
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M20
Lengte (mm)	200

### Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

### Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
s	30
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	52

### Technische tekening

