

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X240

Artikelnummer 01000.200.240

Merk -

UBB 950351016908

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009388

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	240
P	2.5
s	30

Technische tekening

