

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X300

Artikelnummer	01000.200.300
Merk	-
UBB	950351017245
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009425
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	300 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	300
P	2.5
s	30

Technische tekening

