

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X320

Artikelnummer 01000.200.320

Merk -

UBB 950351017328

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009449

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	320 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	320
P	2.5
s	30

Technische tekening

