

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M22X80



Artikel nummer	01000.220.080
Merk	-
UBB	950351018078
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009524
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	32
Diameter (d-D)	M22
Lengte (mm)	80

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): L>200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
k	14
b (min.): 125mm<L≤200mm	56
s	32
P	2.50

Technische tekening

