

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X190

Artikelnummer 01000.220.190

Merk -

UBB 500621727592

UNSPSC 31161620

EAN 8715494501682

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	56
b (min.): $L > 200$ mm	69
b (min.): $L \leq 125$ mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	190
P	2.5
s	32

Technische tekening

