


Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X70



Artikel nummer	01000.240.070
Merk	-
UBB	952351146008
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009784
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M24
Lengte (L) (mm)	70

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

Technische tekening

