


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M24X100



Artikel nummer	01000.240.100
Merk	-
UBB	950351019977
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009838
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M24
Lengthe (L) (mm)	100

### Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

### Technische tekening

