

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X140

Artikelnummer 01000.240.140

Merk -

UBB 950351020371

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009876

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	140
P	3
s	36

Technische tekening

