FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X150

Artikelnummer	01000.240.150
Merk	-
UBB	950351020454
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009883
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Technische tekening

