

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X170

Artikelnummer 01000.240.170

Merk -

UBB 950351914854

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009906

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	170 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	170
P	3
s	36

Technische tekening

