FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X190

Artikelnummer	01000.240.190
Merk	-
UBB	950351914938
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009920
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	190
P	3
s	36

Technische tekening

