

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X200

Artikelnummer 01000.240.200

Merk -

UBB 950351020785

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009937

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	200
P	3
s	36

Technische tekening

