

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M24X250



Artikel nummer	01000.240.250
Merk	-
UBB	950351915273
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009999
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M24
Lengte (L) (mm)	250

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

Technische tekening

