FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X260

Artikelnummer	01000.240.260
Merk	-
UBB	950351021023
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010001
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	260
P	3
s	36

Technische tekening

