

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X280

Artikelnummer	01000.240.280
Merk	-
UBB	950351021106
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010018
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	280
P	3
s	36

Technische tekening

