

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X360

Artikelnummer 01000.240.360

Merk -

UBB 950351021510

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010087

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	360 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	360
P	3
s	36

Technische tekening

