

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X160

Artikelnummer	01000.270.160
Merk	-
UBB	950351022849
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010247
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	160
P	3
s	41

Technische tekening

