

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X190

Artikelnummer	01000.270.190
Merk	-
UBB	950351023185
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010278
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	190
P	3
s	41

Technische tekening

