

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X340

Artikelnummer 01000.270.340

Merk -

UBB 950351023912

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010384

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	340 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	340
P	3
s	41

Technische tekening

