

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X100

Artikelnummer	01000.300.100
Merk	-
UBB	950351024415
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010469
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Technische tekening

