

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X110

Artikelnummer 01000.300.110

Merk -

UBB 950351024589

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010476

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	110
P	3.5
s	46

Technische tekening

