

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X130



Artikelnummer 01000.300.130

Merk -

UBB 950351024746

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010490

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M30
Lengte (L) (mm)	130

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	72
b (min.): L > 200mm	85
b (min.): L ≤ 125mm	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Technische tekening

