

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X140



Artikel nummer	01000.300.140
Merk	-
UBB	950351024829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010506
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M30
Lengte (L) (mm)	140

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	72
b (min.): $L > 200\text{mm}$	85
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Technische tekening

