FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X180

Artikelnummer	01000.300.180
Merk	-
UBB	950351025248
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010544
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	180
P	3.5
s	46

Technische tekening

