

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X240

Artikelnummer	01000.300.240
Merk	-
UBB	950351025651
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010605
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	240
P	3.5
s	46

Technische tekening

