

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X260

Artikelnummer	01000.300.260
Merk	-
UBB	950351025735
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010629
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	260
P	3.5
s	46

Technische tekening

