

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M30X300



Artikel nummer	01000.300.300
Merk	-
UBB	950351025990
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010643
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M30
Lengte (L) (mm)	300

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	72
b (min.): $L > 200\text{mm}$	85
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Technische tekening

