

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X320

Artikelnummer 01000.300.320

Merk -

UBB 950351026071

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010667

PKG. van 2 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M30                    |
| Lengte               | 320 mm                 |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |

### Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 72   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 85   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 66   |
| d-D                                | M30  |
| k                                  | 18.7 |
| L (mm)                             | 320  |
| P                                  | 3.5  |
| s                                  | 46   |

### Technische tekening

