

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X120

Artikelnummer	01000.330.120
Merk	-
UBB	950351026980
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010797
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	120
P	3.5
s	50

Technische tekening

