

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X130

Artikelnummer 01000.330.130

Merk -

UBB 950351027061

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010803

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	130
P	3.5
s	50

Technische tekening

