

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X170

Artikelnummer	01000.330.170
Merk	-
UBB	950351027483
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010841
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	170 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	170
P	3.5
s	50

Technische tekening

