

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X200

Artikelnummer 01000.330.200

Merk -

UBB 950351027715

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010872

PKG. van 2 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	200
P	3.5
s	50

Technische tekening

