FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X240

Artikelnummer	01000.330.240
Merk	-
UBB	950351027970
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010902
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	240
P	3.5
s	50

Technische tekening

