

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M36X190

Artikelnummer	01000.360.190
Merk	-
UBB	950351029463
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011138
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L > 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	190
P	4
s	55

Technische tekening

