

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M36X240

Artikelnummer 01000.360.240

Merk -

UBB 950351029794

UNSPSC 31161620

EAN 8715492011183

PKG. van 2 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L > 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	240
P	4
s	55

Technische tekening

