FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M36X260

Artikelnummer	01000.360.260
Merk	-
UBB	950351029877
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011206
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	260
P	4
s	55

Technische tekening

