

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M39X280



Artikel nummer	01000.390.280
Merk	-
UBB	950351031915
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011510
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M39
Lengte (L) (mm)	280

### Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	90
b (min.): $L > 200\text{mm}$	103
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	84
k	25
P	4
s	60

### Technische tekening

