

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M39X360



Artikel nummer	01000.390.360
Merk	-
UBB	950351032335
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011558
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M39
Lengte (L) (mm)	360

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	90
b (min.): L > 200mm	103
b (min.): L ≤ 125mm	84
k	25
P	4
s	60

Technische tekening

