FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M42X120

Artikelnummer	01000.420.120
Merk	-
UBB	950351032582
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011596
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M42
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	120
P	4.5
s	65

Technische tekening

