

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M42X140

Artikelnummer 01000.420.140

Merk -

UBB 950351032665

UNSPSC 31161620

EAN 8715492011619

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M42
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	96
b (min.): $L > 200$ mm	109
b (min.): $L \leq 125$ mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	140
P	4.5
s	65

Technische tekening

