

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M42X260

Artikelnummer 01000.420.260

Merk -

UBB 952351210192

UNSPSC 31161620

EAN 8715492011725

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M42
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	96
b (min.): $L > 200$ mm	109
b (min.): $L \leq 125$ mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	260
P	4.5
s	65

Technische tekening

