


Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M42X300



Artikel nummer	01000.420.300
Merk	-
UBB	952351209954
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011749
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M42
Lengte (mm)	300

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

P	4.50
k	26
b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	96
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	90
s	65
b (min.): $L > 200\text{mm}$	109

Technische tekening

