

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M45X240



Artikel nummer	01000.450.240
Merk	-
UBB	950351034497
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011923
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M45
Lengte (L) (mm)	240

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	102
b (min.): $L > 200\text{mm}$	115
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	96
k	28
P	4.50
s	70

Technische tekening

