

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M48X200



Artikel nummer	01000.480.200
Merk	-
UBB	950351035304
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012142
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M48
Lengte (L) (mm)	200

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	108
b (min.): $L > 200\text{mm}$	121
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	102
k	30
P	5
s	75

Technische tekening

