

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M56X180



Artikel nummer	01000.560.180
Merk	-
UBB	950351036880
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012456
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M56
Lengthe (L) (mm)	180

Standaarden

ISO niet meer gebruiken !	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	124
b (min.): $L > 200\text{mm}$	137
k	35
P	5.50
s	85

Technische tekening

