

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M56X240

Artikelnummer	01000.560.240
Merk	-
UBB	950351037045
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012487
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M56
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	124
b (min.): $L > 200$ mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	240
P	5.5
s	85

Technische tekening

