FABORY

# Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M56X260

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01000.560.260 |
| Merk | - |
| UBB | 950351037128 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492012494 |
| PKG. van 1 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M56 |
| Lengte | 260 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |
| NEN | 1555 |
| ASME | B18.2.3.1M |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 124 |
| b (min.): L200mm | 137 |
| d-D | M56 |
| k | 35 |
| L (mm) | 260 |
| P | 5.5 |
| s | 85 |

## Technische tekening

